



EHZ363LAR

**eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, ohne Rücklaufsperrre, Standardausführung**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart	3P+N
--------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	5
---------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

**Abmessungen**

Höhe	135 mm
Breite	90 mm
Tiefe	93 mm

**Messung**

Messsystem	Direktmessung
Strommessbereich	0,1 - 60,0 A
Mess Spannungsbereich L-N	230 - 230 V
Mess Spannungsbereich L-L	230 - 400 V

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

**Funktionen**

Genaugkeitsklasse	0,01
-------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP51
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA	0,20 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,35 W

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----