



FA23L

**Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 800 x 275 mm, 432 PLE, Klarsichttür**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1850 mm
Breite	800 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schnellverriegelung
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
---------------	----

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------