



WH25441100C

kallysto.line UP komplett: Raumthermostat mit Display/230VAC Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	8 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016

Abmessungen

Höhe	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	44.9 mm

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Mit Aufdruck
Funktion	Mit Tastensperre Mit Frostschutzfunktion
Anschluss	Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußboden temperatur-/Fernföhler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----