



5409740



TAP-9/1 Aussenstation für Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9016 |
|------------|------|

Funktionen

| | |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
|----------------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-----------|------------------|
| Werkstoff | Aluminium Metall |
|-----------|------------------|

| | |
|-----------|----------|
| Glanzgrad | Glänzend |
|-----------|----------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Werkstoff Ruftaster | Aluminium Edelstahl |
|---------------------|---------------------|

| | |
|------------|----------|
| Oberfläche | Lackiert |
|------------|----------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------------|------|
| Materialstärke des Aufputzgehäuses | 1 mm |
|------------------------------------|------|

Spannung

| | |
|----------------------|-----------|
| Betriebsspannung LED | 12 - 12 V |
|----------------------|-----------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 9 |
|------------------|---|

Kompatibilität

| | |
|---|--------------------------------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 1+n-Audio 2Draht i2Audio |
|---|--------------------------------|

Texte

| | |
|---------|--|
| Gehäuse | Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen |
|---------|--|

| | |
|--------------|--|
| Beschriftung | Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel |
|--------------|--|

| | |
|-------------|---|
| Beleuchtung | Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung |
|-------------|---|

| | |
|--------|--|
| Schutz | Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY |
|--------|--|

| | |
|------------|------------------------|
| Montageart | Für senkrechte Montage |
|------------|------------------------|