




BKSAB00

Rozbočovací krabice pro BK, zaslepená

Technické vlastnosti

Rozměry

Délka	411 mm
Šířka	388 mm
Minimální výška potěru	45 mm
Rozsah nivelace	45 - 130 mm

Instalace, montáž

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Kov
Povrch	Pozink
Materiál dna bočnice	Umělá hmota

Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ne
Materiál krytu	Ocel

Funkce

S průchozím dnem	Ne
------------------	----

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

