



FB84WLN

**Porte murale, coupe-feu, univers, 1495x1295x51mm IP42**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1495 mm
Largeur	1295 mm
Profondeur	51 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	2
Type de porte	Porte double, symétrique
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Laine minérale
Traitement de surface	Laqué

**Architecture**

Position de la porte	Devant
----------------------	--------

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP42
Type de verrouillage	Par clé
Classe de résistance au feu	F30 I30

**Equipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre rangées	8

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui