



FWB64T1S

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,950x1050x161mm,288PLE, ohne Tür,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	24
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	288
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	950 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	1050 mm
--------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja