Fiche technique du produit
TYB692C



TYB692C

Interface de fenêtre 1 volet/1cg. encastrée

Caractéristiques techniques

Equipement

Charge C	Non
Nombre de sorties	2

Architecture

Nombre de sorties stores / volet roulant	1

Connectivité

Système bus, bus radio	Non

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non

Dimensions

Hauteur	28 mm

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	3

Puissance

Puissance de sortie	600 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Textes

Boîte	Montage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Fonction	Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, contrôle des angles morts et transmetteur de valeur
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants / stores vénitiens ou volets d'aération

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui