



13383503

Okvir, 1-struki, W.1 s plavim osvetljenjem 12-24V, NŽ

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj: 1

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7035

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 83 mm

Širina 83 mm

Dubina 23 mm

Broj jedinica horizontalno 1

Broj jedinica vertikalno 1

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Tekst

Način instalacije Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da