



GBD5016109016

Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	54 mm
Largeur	162 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	45 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	5360 - 5360 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	57

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Équipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

