



GBD5016109016

TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 162x56mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	54 mm
Πλάτος	162 mm
Μήκος	2000 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών	3
Πλάτος καλύμματος 1	45 mm
Πλάτος καλύμματος 2	45 mm
Πλάτος καλύμματος 3	45 mm

Διαστάσεις

Εσωτερική διατομή	5360 - 5360 mm ²
-------------------	-----------------------------

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11, 50% γεμάτο, με συσκευές)	30
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	57

Συμβατότητα

Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής	Direct 45 mm
-------------------------------------	--------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρηση βάσης	Ναι
----------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Traffic white
Κωδικός RAL	9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Προσαρμοστές ως ξεχωριστός κωδικός
--------------------	------------------------------------

Εξοπλισμός

Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο	0
Με προστατευτικό φιλμ	Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

