



GBD5016109011

Parapetni kanal GBD, trodjelni. 50x160, crna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 54 mm   |
| Širina | 162 mm  |
| Dužina | 2000 mm |

Poklopac, vrata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Broj poklopaca koji se mogu montirati | 3     |
| Širina poklopca 1                     | 45 mm |
| Širina poklopca 2                     | 45 mm |
| Širina poklopca 3                     | 45 mm |

Dimenzije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Unutrašnji presjek | 5360 - 5360 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-----------------------------|

Kapacitet

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima) | 30 |
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)  | 57 |

Kompatibilnost

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Format kompatibilan s instalacijom uređaja | Direktno 45 mm |
|--------------------------------------------|----------------|

Instalacija, montaža

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforacija osnove | Da |
|--------------------|----|

Materijali

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| Boja      | Grafitna crna         |
| RAL kod   | 9011                  |

Povezivost

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Spojnica kanala | Spojnice kao zaseban artikal |
|-----------------|------------------------------|

Oprema

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Držač kabla je sastavni dio seta | Ne |
| Broj držača kablova po metru     | 0  |
| Sa zaštitnim filmom              | Da |

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

Ilustracije / crteži

