




VR10059005

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 20ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm Ø275mm ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Ναι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	77 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	275 mm
Εξωτερική διάμετρος	294 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	5 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R10
---	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθαρίσμα	Όχι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθαρίσμα
-------------------	------------------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
---	------

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

Υλικά

Χρώμα	Jet black
Κωδικός RAL	9005

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	10

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	10
Αριθμός κουτιών εξόδου	3

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι