



VR10059005

Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	77 mm
Inbyggnadsdiameter	275 mm
Ytterdiameter	294 mm
Tjocklek på matturspårning	5 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	R10
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	10

Utrustning

Antal inbyggda enheter	10
Antal uttagslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

