



BKSAG00

tehalit.BK Puszka montażowa pokrywa pełna boczna folia ochronna, stal

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Długość                           | 411 mm      |
| Szerokość                         | 388 mm      |
| Minimalna wysokość posadzki       | 45 mm       |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 45 - 130 mm |

##### Instalacja, montaż

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Otwór montażowy | Okrągły |
|-----------------|---------|

##### Instrukcje

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

##### Materiały

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał                        | Metal             |
| Obróbka                         | Ocynkowany        |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |

##### Pokrywa, drzwi

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Pokrywa otworów montażowych | Nie  |
| Materiał pokrywy            | Stal |

##### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z dolnym przepustem | Nie |
|---------------------|-----|

##### Warunki użytkowania

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 3 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 2 kN |

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

#### Ilustracje | Rysunki

