



HW1W410DS

## Switch Disconnecter HW1 1000A 4P Drawout

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale stroom                                                      | 1000 A |
| Toegekende korteduurstroom Icw t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3 | 55 kA  |
| Toegekende korteduurstroom Icw t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3 | 55 kA  |

#### Uitvoering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Aantal polen         | 4          |
| Uitvoering component | Uitrijbaar |

#### Spanning

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 1000 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12000 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |