



Hwx047H

**Fehlermeldeschalter für HW1 (FS)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom unter 230V AC15

4 A

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart

Klickbefestigung

**Anschluss**

Kontaktart

1x Wechsler

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

690 V

Stossspannungsfestigkeit

1500 V

Versorgungsspannungsart

AC/DC

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-25 - 70 °C

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele

15000

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele

3025

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0 W

**Sicherheit**

Schutzart IP

IP4X

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja