




K010

Verdeelstrook 2x5x4mm

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	500 - 500 V
-------------------	-------------

Architectuur

Aantal polen	5
--------------	---

Aansluiting

Doorsnede stijve stuurkabel	0,75 - 4,0 mm ²
-----------------------------	----------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja