



LNH3315M

Mespatroon NH3C 315 A 500 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH3C

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 315 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 120 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 29 W

Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 66 mm

Diepte 80 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja