



WH66543700D



FLF: R/TV/Dat pr. de termin. 2GHz 10.5dB + 75 Ohm resist. de termin. Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par serrage
-----------------	--

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10.50 dB
---------------------------------------	----------

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise terminale
---------------------------	-----------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2000 MHz
Technologie large bande	5 - 2000 MHz

Equipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

Matière

Matière	Thermoplastique
Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

Dimensions

Profondeur	39.7 mm
Profondeur de montage	6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	33.7 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui