



85020101



Β.ΝΕΤ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦ. ΑΣΥΡΜΑΤ. ΠΛΗΚΤ. ΣΤΡΟΓ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια
Σύνδεση με βίδες

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 22 mm

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι