Fiche technique du produit
TYB641A



TYB641A

IP20

Module de chauffage 1 sortie 230VAC encastré

Caractéristiques techniques

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V

Courant électrique

Courant de commutation max.	0,60 A

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Dimensions

Largeur en modules	0

Textes

Fonction	Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, contrôle des angles morts et transmetteur de valeur
Type de raccordement	Avec bornes à vis