



MZ911

Motorový pohon 230 V AC pro LS,FI,FI-LS s aut. opětovným zapnutím

Technické vlastnosti

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	6000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Provozní napětí při trvalém provozu	230 - 230 V
-------------------------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	71 mm