




K070



Railklem 70 mm² aardrailunits

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	25 - 70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	70 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	1 - 1 NM
----------------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	175 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja