



G4GG63

**Cartouche fusible HPC ASE taille 4 500V~ 63A**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

SEV4

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz

500 - 500 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

63 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

**Dimensions**

Hauteur

162 mm

Largeur

55 mm

Profondeur

55 mm

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui