



K070

Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	1 - 1 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Hauteur du jeu de barres	5 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	12 - 12 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	65 A
-------------------------	------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui