



K070

Borne de conexión para pletina, hasta 16 mm² de sección cable

Características técnicas

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 16 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	16 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1 - 1 Nm
------------------------	----------

Dimensiones

Altura de la barra	5 mm
Anchura/grosor de la barra de conexión	12 - 12 mm

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	65 A
----------------------------	------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí