



K070

**Estribo lig. 16mm<sup>2</sup> p/barra 12x5mm**

**Características técnicas**

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	16 mm <sup>2</sup>

**Instalação, montagem**

Binário de aperto nominal	1 - 1 Nm
---------------------------	----------

**Dimensões**

Altura do barramento	5 mm
Largura/espessura da barra condutora	12 - 12 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	65 A
------------------	------

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim