




GS12013020

tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep. WAGO montaż kraw. czerwony

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

Obróbka Stan surowy

##### Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 120 mm

Głębokość 54 mm

Liczba jednostek 2

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Kanał ścienny z montażem przednim

##### Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w Gniazdo wtykowe + ochrona przeciwprzepięciowa

##### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Bez pokrywy

##### Pojemność

Liczba modułów 2

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

**Dodatkowe informacje**

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk  | Bez nadruku                                              |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |

**Odpowiednie do**

BRx - Urządzenia Hager CEE

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

**Ilustracje | Rysunki**

