



B01785

Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 80x60 1 compartiment blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	80 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	4110 - 4110 mm ²

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui