Produktový list
FP13SW2

FP13SW2

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x800x205

Technické vlastnosti

Rozměry	
Výška	1700 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	205 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení
Mechanická odolnost IK	IK09

Vybavení	
Počet polí v šířce	3
Počet otvorů v desce příruby	6

Instalace, montáž	
Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál	
Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení	
Počet řad v rozvaděči	11

Kryt, dveře	
Počet dveří rozvaděče	2
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud	
Jmenovitý proud	400 A

Udržitelnost	
V souladu se směrnicí RoHS	Ano