



WYS400

### Schuko c/ obturadores, branco

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante

##### Dimensões

Altura	41,50 mm
Largura	71 mm
Profundidade	31,50 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçāo com parafuso
------------------	---

##### Equipamento

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não

##### Tampa, porta

Tipo de tampa	Sem tampa
---------------	-----------

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20

##### Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----