



WYS406

**SCHUKO Steckdose kallysto erhöhter Berührungsschutz, 16 A 250 V~, silber**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
-------	-----------

RAL Nummer	9006
------------	------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

**Abmessungen**

Höhe	41,50 mm
------	----------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	31,50 mm
-------	----------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität**

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	--

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------