



B02578



Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 25x80 G

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza della feritoia	4 mm
Larghezza slot	6 mm

Equipaggiamento

coperchio in dotazione	Si
------------------------	----

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
-----------	------------------------

Funzioni

Autoestinguente	Si
-----------------	----

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7030

Architettura

Flessibile	No
------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

