



47527203



## Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Alu

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Aluminium

Oberfläche Eloxiert

#### Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 32 mm

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

#### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

---

**Texte**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
|--------------|-----------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |
|--------------|-----------------------|

---

**Geeignet für**

|     |
|-----|
| K.x |
|-----|

---