Produktdatenblatt
WH23585307Q



WH23585307Q

kallysto AP komplett: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, Beige

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	54 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm^2
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Ohne Deckel
Kapazität	
Anzahl Module	1
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK04
Schutzart IP	IP20
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja