



GS20006029

Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|---------------|
| Farbe | Minzgrün |
| RAL Nummer | 6029 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|------------------|--------|
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 120 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Anzahl Einheiten | 2 |

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 2 |

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal C-Profil |
|-------------|----------------------------|

Konnektivität

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | 2x Schukosteckdosen |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Geeignet für

Hager Geräte Steckdose BRx

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

