




FA21G

Standschrank, univers, IP54, SK I, 1850 x 300 x 350 mm, 144 PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1850 mm
Breite	300 mm
Tiefe	350 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage

Montage auf	Eingrabsockel
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------