




FA21G

Verdeler IP54 geaard 1850 x 300 x 350 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1850 mm
Breedte	300 mm
Diepte	350 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	12
----------------------	----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------