



47527209



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.1 polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja