



WH27186809C

**kallysto.pro ENC complet: Poussoir à clé /2 pôles/ 1->0 / sans cylindre/ Brun**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 2

##### Matière

Couleur Marron

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 80 mm

Profondeur de montage 7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 73 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

##### Convient pour

kallysto encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui