



421109



#### Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und Klappdeckel wg Up IP44 polarweiß, glänzend

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Abmessungen

Höhe	85,20 mm
Breite	86,20 mm
Einbautiefe	32 mm

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Kralenbefestigung

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

###### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen