



421109

Utičnica, ŠUKO, s poklopcem, PŽ IP44, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	85,20 mm
Širina	86,20 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući poklopac
----------------	--------------------------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP44

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Puna pokrivna ploča
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama