



K156

Barramento 1x25+4x16+12x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Materiais

Cor	Bronze
-----	--------

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal	1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm ²
---	---------------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----