



K158

Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm²,ohne Montagesockel

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	60 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Bronze
-------	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Schraubklemmen	1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm ²
-------------------------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----