



K158

Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm²,ohne Montagesockel

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 60 A

Architektur

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Bronze

Anschluss

Anschlussquerschnitt Schraubklemmen 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja