



K140

**Aansluitklem zonder sokkel 2 x 16 mm<sup>2</sup> + 2 x 10 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 60 A |
|-----------------|------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

**Materiaal**

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Brons |
|-------|-------|

**Aansluiting**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Aansluitdoorsnede schroefklemmen | 2x 16 + 2x 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |