



K142

**Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm<sup>2</sup> - 3x16mm<sup>2</sup>, ohne Montagesockel**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 60 A |
|-----------|------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

**Werkstoff**

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | Bronze |
|-------|--------|

**Anschluss**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Anschlussquerschnitt Schraubklemmen | 3x 16 + 4x 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|-------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|