



K142

#### ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 4x10mm<sup>2</sup>

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 60 A |
|------------------|------|

###### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 1 |
|---------------|---|

###### Υλικά

|       |         |
|-------|---------|
| Χρώμα | Χάλκινο |
|-------|---------|

###### Σύνδεση

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Διατομή βιδωτών ακροδεκτών | 3x 16 + 4x 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------------------|

###### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |