



K143

Barramento 5x16+5x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Materiais

Cor	Bronze
-----	--------

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal	3x 16 + 7x 10 mm ²
---	-------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim